

# Productdatablad

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~



---

**Artikelnr.**

---

802 E

**Wipschakelaar 10 AX 250 V ~**

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning).

**Uitvoering:**

2-polig

**Vermogen SBL (self-ballasted lamps):**

max. 100 W

**Materiaal:**

thermoplast

---

**IP** De beschermingsgraad IP 44 is gegarandeerd.