


Synergy 21 LED Retrofit E27 S14 rot mit 2 Watt für Lichterkette



S14 E27 Kunststoff Glas rot
AC 230V
2 Watt
Höhe: 90mm (mit Sockel)
Durchmesser: 45mm
Schutzklasse: IP54
Lichtfarbe: rot

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	300
Dimmbar:	nein
LED Strip Länge:	90mm
Lichtfarbe:	rot
Schutzklasse:	IP54

Merkmal	Wert
Socket:	E27
Gewicht:	0.017 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
111328	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm blau
111332	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm gelb
111330	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm grün
111329	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm lila
111327	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm orange