

Artikelnummer: 129938

Kurzbeschreibung: Handtrekwagen met stavenroosters, wielen van volrubber, 1130 x 730 mm,

Langbeschreibung: Handtrekwagen met stavenroosters, wielen van volrubber, 1130 x 730 mm,: Dissel met veiligheidshandgreep en automatische, gedempte terugkeer naar de rustpositie. Bij buisvormige rasterwanden kunnen de kopse kanten worden ingeplugd en de lange zijden worden opgehangen aan de kopse kanten. Ze zijn gemaakt van stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) en zijn 750 mm hoog. Vloer van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Kogelgelagerde draaischijf, automatische parkeerrem op de voorwielen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- laadoppervlak: 1130 x 730 mm
- Buitenafmetingen: 1400 x 840 mm
- Hoogte laadoppervlak: 410 mm
- Draagvermogen: 700 kg in
- Wiel a^o: 250 x 60 mm
- Eigen gewicht: 101 kg

