

Artikelnummer: 150534

Kurzbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, met deksel en cilinderslot, 656 l



Langbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, met deksel en cilinderslot: Zeer stevig van corrosievrij aluminiumlegering AlMg3 en AlMgSi volgens DIN 1725/1 en DIN 1745/1. De wanden zijn met trapeziumvormige ribben verstevigd. Alle transportwagens zijn voorzien van vervangbare kwaliteitswielen. De wielen zijn van massief rubber, stalen wielvorken, rollagers en afdekkappen. De 2 zwenkwielen zijn standaard met rem uitgevoerd, vlg. DIN EN 1757-3. De diameter van het wiel is afgestemd op het draagvermogen van de wagen (zie tabel) Polyamide wielen en oplossingen op maat op aanvraag.

- 223 liter** afm. inw.: l 700 x b 550 x h 580 mm. Totale hoogte: 740 mm
- wiel-a^o 100 mm
- 322 liter** afm. inw.: l 960 x b 550 x h 610 mm. Totale hoogte: 770 mm
- wiel-a^o 100 mm
- 415 liter** afm. inw.: l 1000 x b 640 x h 650 mm. Totale hoogte: 845 mm
- wiel-a^o 125 mm
- 560 liter** afm. inw.: l 1250 x b 650 x h 680 mm. Totale hoogte: 870 mm
- wiel-a^o 125 mm
- 656 liter** afm. inw.: l 1250 x b 700 x h 750 mm. Totale hoogte: 945 mm
- wiel-a^o 125 mm

