

Artikelnummer: 155705

Kurzbeschreibung: Spiraalborenset Projahn BASIC, 25 korte spiraalboren, in metalen koffer

Langbeschreibung: Spiraalborenset Projahn BASIC, 25 korte spiraalboren, in metalen koffer: Praktische schroefdraadboorset Projahn BASIC bevat 25 korte schroefdraadboren. De BASIC twistboorset van Projahn wordt geleverd in een metalen doos. Deze praktische Projahn Projahn BASIC boorset bestaat uit 25 schroefboormachines, met een tolerantie van h8 en HSS-Co 5%.

De tip hoek is 135-° en de tip slijpen 3,0 mm in diameter. De schroefboren zijn getest volgens DIN 338 type N. De Projahn BASIC schroefdraadboorset bevat schroefboren van 1 a^m 1 - 13 mm per stuk, oplopend met 0,5 mm, met een cilindrische schacht aan de rechterkant. Het gereedschap is geclassificeerd als standaard kwaliteit en wordt geleverd in een metalen cassette. Meer details:

- HSS-Co 5% DIN 338 - Type N
- Draibare boren elk 1 a^m 1 - 13 mm met een toename van 0,5 mm per stuk.
- Tolerantie: h8
- Puntslijpen: kruisslijpen vanaf 3,0 mm diameter
- Punthoek: 135-°.
- Draaiboor rechts, met cilindrische schacht
- Korte versie, geslepen kwaliteit
- Kwaliteitsniveau: Standaard
- 25 stuks in metalen koffer

