



har-port RJ45
Serviceschnittstellen

Vorteile

- Kompakte und formschöne Serviceschnittstelle im zeitlos ansprechenden Design
- Einfache Montage
- Übertragungskategorie Kat. 6, Übertragungsklasse E_A, geeignet für 1/10 Gigabit Ethernet
- Kompaktes und robustes Design
- Praxisgerechtes Zubehör

Technische Kennwerte

Anzahl Ports	2x RJ45
Übertragungseigenschaften	Kategorie 6 / Klasse E _A nach ISO/IEC 11801:2002, EN 50 173-1
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
Schirmung	Voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Montage	Schraubbar in Gehäusewände
Schutzart	IP20
Steckzyklen	mind. 750
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Gehäusematerial	Polyamid

Bezeichnung	Artikelnummer		Maßzeichnung	Maße in mm		
	silber	schwarz				
har-port RJ45 Kat. 6 Serviceschnittstelle	09 45 452 1560	09 45 452 1561				
har-port RJ45 Kat. 6 Serviceschnittstelle mit Kabel						
Länge: 0,15 m	09 45 452 1500	09 45 452 1530				
0,2 m	09 45 452 1501	09 45 452 1531				
0,3 m	09 45 452 1502	09 45 452 1532				
0,5 m	09 45 452 1504	09 45 452 1534				
0,7 m	09 45 452 1506	09 45 452 1536				
1,0 m	09 45 452 1509	09 45 452 1539				
1,5 m	09 45 452 1510	09 45 452 1540				
2,0 m	09 45 452 1511	09 45 452 1541				
2,5 m	09 45 452 1512	09 45 452 1542				
3,0 m	09 45 452 1513	09 45 452 1543				
3,5 m	09 45 452 1514	09 45 452 1544				
4,0 m	09 45 452 1515	09 45 452 1545				
5,0 m	09 45 452 1516	09 45 452 1546				
7,5 m	09 45 452 1517	09 45 452 1547				
10,0 m	09 45 452 1518	09 45 452 1548				
har-port Wanddurchführungsgewäuse (für alle HIFF-kompatiblen Module)	09 45 452 0000	09 45 452 0001				