



1/2" (12,5 mm) Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente - für kraftvollen Einsatz!



1/2" - Verlängerung mit Gleitstück
Adapter 1/2"-Außenvierkant auf 3/8"-
Innenvierkant

250 mm

NO 23 457



1/2" - Verlängerung

64 mm

NO 23 452

125 mm

NO 23 454

250 mm

NO 23 456



1/2" - Adapter
1/2"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant
(Gleitstück für 3/8"-Verlängerung)

NO 23 458



1/2" - Kardangelenk

NO 23 450



Bohrmaschinenadapter
für 1/2"-Steckschlüsseleinsätze

NO 23 460



**1/2" - Zündkerzen-
Steckschlüsseleinsatz**
Mit TPR (Thermoplastic Rubber)-Einsatz
zum Festhalten der Kerze. 65 mm lang.

16 mm

NO 23 442

Dito, 70 mm lang.

18 mm

NO 23 443

19 mm

NO 23 445

21 mm

NO 23 444



**1/2" - Zündkerzen-Steckschlüssel mit
Magneteinsatz**
Ein kräftiger Dauermagnet erleichtert das
Aufstecken und hält die Zündkerze absolut
sicher. 65 mm lang.

16 mm

NO 23 392

Dito, 70 mm lang.

18 mm

NO 23 394

19 mm

NO 23 395

21 mm

NO 23 396



1/2" - Steckschlüsseinsatz
 Ab 19 mm vierkantseitig abgedreht.
 Hergestellt aus CrV-Stahl.

8 mm	NO 23 400
9 mm	NO 23 402
10 mm	NO 23 404
11 mm	NO 23 406
12 mm	NO 23 408
13 mm	NO 23 410
14 mm	NO 23 412
15 mm	NO 23 414
16 mm	NO 23 415
17 mm	NO 23 416
18 mm	NO 23 417
19 mm	NO 23 418
20 mm	NO 23 419
21 mm	NO 23 420
22 mm	NO 23 422
23 mm	NO 23 423
24 mm	NO 23 424
27 mm	NO 23 426
30 mm	NO 23 428
32 mm	NO 23 430
34 mm	NO 23 431
36 mm	NO 23 429



1/2" - Tiefbett-Steckschlüsseinsatz
 Für lang überstehende Gewindebolzen.
 Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 79 mm.

10 mm	NO 23 355
11 mm	NO 23 356
12 mm	NO 23 357
13 mm	NO 23 358
14 mm	NO 23 359
15 mm	NO 23 360
16 mm	NO 23 361
17 mm	NO 23 362
18 mm	NO 23 363
19 mm	NO 23 364
21 mm	NO 23 365
22 mm	NO 23 366
24 mm	NO 23 367



1/2" - Innensechskant-Einsatz, 55 mm
 Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

HX 5 mm	NO 23 476
HX 6 mm	NO 23 477
HX 7 mm	NO 23 478
HX 8 mm	NO 23 479
HX 9 mm	NO 23 463
HX 10 mm	NO 23 480
HX 11 mm	NO 23 465
HX 12 mm	NO 23 481
HX 14 mm	NO 23 482
HX 17 mm	NO 23 471
HX 19 mm	NO 23 473

1/2" - Innensechskant-Einsatz, 100 mm
 Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

HX 5 mm	NO 23 484
HX 6 mm	NO 23 475
HX 7 mm	NO 23 485
HX 8 mm	NO 23 486
HX 9 mm	NO 23 466
HX 10 mm	NO 23 487
HX 11 mm	NO 23 467
HX 12 mm	NO 23 483
HX 14 mm	NO 23 468



1/2" - Außen-TX-Einsatz
Hergestellt aus CrV-Stahl.

E 10	NO 23 380
E 12	NO 23 382
E 14	NO 23 384
E 16	NO 23 386
E 18	NO 23 388
E 20	NO 23 390
E 24	NO 23 391



1/2" - TX-Einsatz, 55 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

TX 20	NO 23 488
TX 25	NO 23 489
TX 27	NO 23 490
TX 30	NO 23 491
TX 40	NO 23 492
TX 45	NO 23 493
TX 50	NO 23 494
TX 55	NO 23 446
TX 60	NO 23 447
TX 70	NO 23 448

1/2" - TX-Einsatz, 100 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

TX 40	NO 23 495
TX 45	NO 23 496
TX 50	NO 23 497
TX 55	NO 23 498
TX 60	NO 23 499



1/2" - Vielzahn-Einsatz, 55 mm
Für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

VZ 5	NO 23 318
VZ 6	NO 23 319
VZ 8	NO 23 321
VZ 10	NO 23 323
VZ 12	NO 23 325
VZ 14	NO 23 327
VZ 16	NO 23 328
VZ 18	NO 23 329

1/2" - Vielzahn-Einsatz, 100 mm
Für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

VZ 6	NO 23 370
VZ 8	NO 23 371
VZ 9	NO 23 376
VZ 10	NO 23 372
VZ 12	NO 23 373
VZ 14	NO 23 374
VZ 16	NO 23 377
VZ 18	NO 23 378



1/2" - Vielzahn-Steckschlüssel-Einsatz, 12-kant
Hergestellt aus CrV-Stahl.

9 mm	NO 23 304
10 mm	NO 23 305
12 mm	NO 23 307
18 mm	NO 23 311
19 mm	NO 23 312
21 mm	NO 23 314