



✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Mik-D-Patch

Wendelschirm

Bestell-Nr. 580201409

Verwendung / Beschreibung

Für Patch- und Mikrofonanwendungen, sowie Rackverkabelungen, sehr dünn und hochflexibel.

Variantendaten

Außen-Ø	ca. 3,00 mm
Gewicht	17,0 kg/km
Cu-Gewicht	9,5 kg/km

Aufbau / Daten

Leiterquerschnitt	0,14 qmm
-------------------	----------

Aufbau / Audio

Leiter	Cu.-Litze, blk.
Leiteraufbau	18 x 0,10 mm
Leiterquerschnitt	0,14 qmm
Aderanzahl	2
Aderisolation	PE
Elementschirm	Cu-Wendelschirm, blk.

Aufbau / Gesamt

Außenmantel	Soft-PVC
Außenmantelfarbe	schwarz, ähnl. RAL 9005

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -30 °C bis +70 °C bewegt: -15 °C bis +70 °C
-------------------	--



Biegeradius	> 10 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A	ca. 60 pF/m
Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Spulen

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®