

# HSSV-ZE



## TECHNISCHE DATEN

**Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung**

**Temperaturbereich** -25°C bis +100°C  
**Schutzart** IP 65

## ■ AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6

## ■ EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

## ■ VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung mit Zugentlastung.  
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

## ■ HINWEISE

- Anschlussgewinde:  
metrisch nach EN 60423  
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

## metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M16 x 1,50	10,0	7,5	50	<b>903459</b>	<b>903466</b>
M16 x 1,50	12,0	7,5	50	<b>903460</b>	<b>903467</b>
M20 x 1,50	17,0	8,5	50	<b>903461</b>	<b>903468</b>
M25 x 1,50	23,0	10,5	50	<b>903462</b>	<b>903469</b>
M32 x 1,50	29,0	10,5	25	<b>903463</b>	<b>903470</b>