

WP 80

Artikel Nr.: T0052918099N



Benefits

- › Lötkolben 80 W, 24V mit verkürzter Tip-to-Grip Position
- › Für mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf
- › Für universelle Lötarbeiten mit WT Lötstationen und WR Reworkstationen
- › Umfangreiches Spitzenangebot der LT Lötspitzenfamilie
- › Silver-Line Heizkörper Technologie im schlanke Lötkolben
- › Blitzschnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	on
Spannung	24 V
Leistung	80 W
Spitzenfamilie	LT
Versorgungseinheit	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME, WT 1, WT 1H, WT 2M
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	50 - 450
Temperaturbereich °F	150 - 850
Aufheizzeit	10
Sicherheitsablage	---
Sicherheitsablage (optional)	WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Spitzenhülse	T0058744845
Integrierte Direktabsaugung	Nachrüstsatz T0052918699 / T0052918599