


# Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VK9-LP

Teilenummer: 573944

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Verpolungsschutz	bipolar
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung
Schaltstellungsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	12 V 24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,27 Nm
Min. Kabel-Biegeradius	34 mm
Produktgewicht	92 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig
Kabelaufbau	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Kabellänge	5 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPV