

PE-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 220 l, Höhe x Breite
x Tiefe 360 x 1220 x 820 mm,
Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl
mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Kufen,
Unterfahrhöhe 100 mm für den
Staplertransport



Artikelnummer: 201638

Auffangwanne

im Euro-Palettenmaß

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 220 l
- Höhe x Breite x Tiefe 360 x 1220 x 820 mm
- Aus Polyethylen
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Kufen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport






Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Stahl

Auffangvolumen	220 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Unterbau	Kufen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	360 mm	stapelbar	nein
Breite	1220 mm	fahrbar	nein
Tiefe	820 mm	Gewicht	32 kg

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm