

## SCHULTE

### Palettenregal - Grundfeld



Höhe x Breite x Tiefe 6000 x 2825 x 1100 mm, Fachlast 1000 kg, 5 Lagerebenen mit Traversen, 15 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Ständer feuerverzinkt



Artikelnummer: 254957



### Palettenregal - Grundfeld

- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 6000 x 2825 x 1100 mm
- Feldlast 12000 kg
- Fachlast 1000 kg
- Fach Höhe x Breite 1400 x 2700 mm
- 5 Lagerebenen mit Traversen
- 15 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus IPE-Stahlprofil (warmgewalzt)
- Ständer feuerverzinkt
- Befestigung mit Bodenanker
- Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie beim Einsatz, dass die Tragkraft der eingesetzten Traversen nicht überschritten wird

Regaltyp	Palettenregal	Lagerebenen	5 Stück
Regalsystem	Schraubsystem	Nutzung	beidseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld Anzahl	1 Stück	Fachhöhe	1400 mm
Material	IPE-Stahlprofil warmgewalzt	Fachbreite	2700 mm
Höhe	6000 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Breite	2825 mm	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Tiefe	1100 mm	Befestigungsart	Bodenanker
Fachlast	1000 kg	Nutzungshinweis Feldlast	Zusätzliche Gitterroste sind als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie beim Einsatz, dass die Tragkraft der eingesetzten Traver
Feldlast	12000 kg	Gewicht	392,01 kg
Stellplätze	15 Stück		

## Zubehör

254962		Fußplatte, Für Palettenregal, Breite x Tiefe 211 x 200 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
254963		Schraubanker mit Folienpatrone, Für Palettenregal, Höhe 120 mm, Ausgestattet mit Folienpatrone zur Schwerlastverankerung
254964		Unterlegbleche, Für Palettenregal, Breite x Tiefe 209 x 198 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt
254965		Unterlegbleche, Für Palettenregal, Breite x Tiefe 209 x 198 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt
254966		Schild, Individuell nach Anlagenspezifikation, Format DIN A3, Aus AluDibond
254968		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 3000 kg, der Boden wird holmübergreifend aufgelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Aus Stahl feuerverzinkt