

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 800 kg, Bereifung
Polyurethan, Durchmesser x Breite
150 x 50 mm, Nabe mit Kugellager,
Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge
aus Gusseisen, Befestigung mit
Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502885



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Schwerlaststrad

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 800 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser x Breite 150 x 50 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Schwerlaststräder	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Länge Nabe	60 mm
Traglast	800 kg	Nabenbohrung	25 mm
Bereifung	Polyurethan	Breite Rad	50 mm
Durchmesser Rad	150 mm	Länge Platte	138 mm
Material Felge	Gusseisen	Breite Platte	110 mm

Radlager	Kugellager	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Durchmesser Schraubloch	11 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Höhe	195 mm
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	4,9 kg

Zubehör

502894		Rad, Traglast 800 kg, Bereifung Polyurethan, Durchmesser x Breite 150 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge aus Gusseisen
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen