

# ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

## Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)

MIV 95	5514583	66 x 80
MIV 100	5514076	98 x 48
MIV 125	5514077	98 x 98
MIV 150	5514078	148 x 98
MIV 175	5514079	148 x 148
MIV 200	5514080	223 x 148
MIV 300	5514585	330 x 225

## DIN-15 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 5,0 mm hoch)

MIN 5	6314575	15 x 50
MIN 8	6314584	15 x 80
MIN 10	6314576	15 x 100
MIN 15	6314577	15 x 150
MIN 20	6314578	15 x 225

## DIN-35 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)

MIV 5	5514081	35 x 50
MIV 10	5514082	35 x 100
MIV 15	5514083	35 x 150
MIV 20	5514084	35 x 225
MIV 30	5514586	35 x 329

## Frontplatte (Aluminium, 1,5 mm dick)

FP A 100/130	6314570	120 x 62 ▪ Aluminium
FP A 125/130	6314571	120 x 112 ▪ Aluminium
FP A 150/180	6314572	170 x 112 ▪ Aluminium
FP A 175/180	6314573	170 x 162 ▪ Aluminium
FP A 200/180	6314574	237 x 170 ▪ Aluminium

## Befestigungsleiste für Frontplatte

HFP 130	6314563	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
HFP 180	6314564	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben

## Scharniere und Wandbefestigungslaschen

TH A	9802001	Plastik-Scharniere, grau ▪ 2 Stück mit Schrauben
TH BA	9802000	Plastik-Scharniere, schwarz ▪ 2 Stück mit Schrauben
MB 14560	6314560	Blindpfropfen ▪ Grau
MB 14560B	6334560	Blindpfropfen ▪ Schwarz
FP 22046	8522346	Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben
FP 10674	5510674	Wandbefestigungslaschen ▪ 2 St. inkl. Schrauben

## Deckelschrauben

SS 14550L	6314550	Deckelschraube für flachen (10/13 mm) Deckel ▪ Grau
SS 14551H	6314551	Deckelschraube für hohen (25-100 mm) Deckel ▪ Grau
SS 14550BL	6334550	Deckelschraube für flachen (10/13 mm) Deckel ▪ Schwarz
SS 14551BH	6334551	Deckelschraube für hohen (25-100 mm) Deckel ▪ Schwarz

## Graues Schraubenset für graue Deckel

MBS LL	6300001	Flacher Deckel (10/13 mm) ▪ Flaches Unterteil (25 mm)
MBS LH	6300002	Flacher Deckel (10/13 mm) ▪ Hohes Unterteil (50-125 mm)
MBS HL	6300003	Hoher Deckel (25-100 mm) ▪ Flaches Unterteil (25 mm)
MBS HH	6300004	Hoher Deckel (25-100 mm) ▪ Hohes Unterteil (50-125 mm)



# ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

## Schwarzes Schraubenset für transparente Deckel

MBS BLL	6330001	Flacher Deckel (10/13 mm) • Flaches Unterteil (25 mm)
MBS BLH	6330002	Flacher Deckel (10/13 mm) • Hohes Unterteil (50-125 mm)
MBS BHL	6330003	Hoher Deckel (25-100 mm) • Flaches Unterteil (25 mm)
MBS BHH	6330004	Hoher Deckel (25-100 mm) • Hohes Unterteil (50-125 mm)



## Polyamid Flügelkopfschrauben

MB 14552	6314552	Flügelkopf für Deckelschraube • grau
MB 14552B	6334552	Flügelkopf für Deckelschraube • schwarz
MBS 14552	6300005	Flügelkopfsatz • grau (40 St.)
MBS 14552B	6330005	Flügelkopfsatz • schwarz (40 St.)



## Polyamid Plombierpfropfen

DP 14553	6314553	Plombierpfropfen für Deckelschraube • grau
DP 14553B	6334553	Plombierpfropfen für Deckelschraube • schwarz
DPS 14553	6300006	Plombierpfropfsatz • grau (40 St.)
DPS 14553B	6330006	Plombierpfropfsatz • schwarz (40 St.)



## Montageschrauben

MR ZN2.9x6.5	6314052	Montageschraube
KN 3.9x9.5	5514042	Montageschraube
KN 3.9x9.5-10 SET	5614042	Montageschraubensatz • (10 St.)



## MNX Technische Informationen

Eigenschaften	Polycarbonat (PC)	ABS
Schutzart (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 08	IK 07
Temperaturbeständigkeit Celsius (Kurzzeit) Fahrenheit	-40° . . .120°C -40° . . .250°F	-40° . . .80°C -40° . . .175°F
Temperaturbeständigkeit Celsius (Dauergebrauch) Fahrenheit	-40° . . .80°C -40° . . .175°F	-40° . . .60°C -40° . . .140°F
Elektrische Isolation	voll isoliert ☐	voll isoliert ☐
Farbton hellgraue Teile	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
PC-Deckel transparent, Farbe	Rauchgrau	Rauchgrau
Deckelschrauben, Farbe	Schwarz oder Grau	Schwarz oder Grau
Deckelschrauben, Material	Polyamid (PA)	Polyamid (PA)
Dichtung	TPE/PUR	TPE/PUR
Brandklassifikation	UL 94-5V	UL 94HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) selbstverlöschend (PC)	960°C	650°C
Halogenfrei	ja	ja
UV Beständigkeit	UL 508 720 Stunden im "Witterungstest"	
Chemische Beständigkeit*	Gut	Gut

## Approbationen

**USA** Gehäuse für elektrische Ausrüstung  
 PC: UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 oder 13); UL Akte E75645 Vol 1  
 Sec 7; UL 746C-5VA vertikaler Flammentest (UL 50/508)  
 ABS: NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 oder 13)

**Kanada** Industrielle Kontrollausrüstung  
 Gehäuse für elektrische Ausrüstung/ULc

**Europa** Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und Kontrollanlagen Zubehör EN 62208:2003 (50298:1998)  
**Europa** Sicherheit für Ausrüstung in der Informationstechnologie  
 EN 60950  
 RoHS Richtlinie 2002/95/EC

**Russland** GostR - Gost Russian certificate of conformity

Technische Änderungen vorbehalten

\*Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.