

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort standard, avec frein-filet

Description de l'article/illustrations du produit

KIPPLock

Description

Matière :

Corps en acier classe de résistance 5.8.

Doigt d'appui en acier.

Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.


Finition :

Bruni. Doigt d'appui trempé.

Indication de dessin :

$L2 = \sim 2x$ pas

Dessins



Aperçu des articles

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort standard, avec frein-filet

Référence	D	D1	H	L	L1	N	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N	Couple de serrage env. Nm	Couple de dévissage env. Nm
K0323.05	M5	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
K0323.10	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
K0323.04	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
K0323.06	M6	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
K0323.08	M8	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
K0323.12	M12	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41
K0323.16	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort standard, avec frein-filet

Aperçu des articles
