

Seilrollen aus Polyamid Nr. 901

Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	75	76	78	80	100/1	100/2
Rillengrund-Ø	51	66	70	62	84	76
Rillenradius	8,5	5	4	6	2	8
Rillentiefe	12	5	4	9	8	12
Kranzbreite	24	16	12	21	12	25
Bohrung für Bolzen	10	11	10	12	10	15
Nabenlänge	24	17	15	25	17	27
Naben-Ø	22	20	17	30	30	38
Seil-Ø max.	16	10	8	12	3	16
Tragfähigkeit in kg	35	90	50	140	85	210
Gewicht in kg ca.	0,070	0,050	0,040	0,080	0,080	0,130

Rollenaußen-Ø	100/3	100/4	120/1	120/2	120/4	126
Rillengrund-Ø	68	90	88	114	88	102
Rillenradius	14	5	9	2,5	6	7,5
Rillentiefe	16	5	16	3	15	12
Kranzbreite	42	16	27	25	22	35
Bohrung für Bolzen	20	14	15	20	20	30
Nabenlänge	27	28	33	30	27	42
Naben-Ø	–	30	40	45	50	70
Seil-Ø max.	27	10	17	5	12	14
Tragfähigkeit in kg	270	100	300	100	240	500
Gewicht in kg ca.	0,205	0,100	0,190	0,240	0,230	0,420

Rollenaußen-Ø	130	150/1	150/2	152	174	205
Rillengrund-Ø	110	110	136	132	150	171
Rillenradius	3,5	12,5	8	3	18	5
Rillentiefe	10	20	7	10	12	17
Kranzbreite	17	34	32	28	45	29
Bohrung für Bolzen	15	20	25	18	15	20
Nabenlänge	30	42	42	30	45	39
Naben-Ø	30	46	60	45	55	60
Seil-Ø max.	6	24	15	6	34	10
Tragfähigkeit in kg	150	410	450	220	250	300
Gewicht in kg ca.	0,200	0,340	0,400	0,410	0,490	0,560