








Kontaktanzahl

16+

250 V
16 A

Bezeichnung	Leiterquer- schnitt (mm ²)	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Stift	Buchse	
Han A®, Crimpanschluss  Crimpkontakte separat bestellen.		09 20 016 3001	09 20 016 3101	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 24 mm</p>
Han A®, Schraubanschluss 	0,75–2,5	09 20 016 2612	09 20 016 2812	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 24 mm</p>
Han A®, Schraubanschluss, mit Drahtschutz 	0,75–2,5	09 20 016 2614	09 20 016 2814	 <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p>  <p>Montageausschnitt für Kontakteinsätze bei Verwendung ohne Gehäuse</p>