


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>PKG OP SW</b>
Rövid leírás	Páncéljellegű kötődoboz, ellenálló vízszugárral szemben
Tulajdonságok	vakolat fölé, nedves helyiségekbe alkalmas, elődomborított csőbevezetés nélkül
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	AC 690 V, IP 40



Normák: EN 60670-22



Hőmérséklet tartomány	Védettség	UV-sugárzás tűrése*
-25 / +60 °C	IP65	L2

Cikkszám	Méreték doboz	Kicsomag	Nagycsomag
848 848	105 x 105 x 64 mm	5 db	50 db
010 790	200 x 150 x 85 mm	2 db	12 db
013 010	300 x 200 x 125 mm	1 db	4 db

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Sorolható	hamis
Csatlakozások száma	-
Csatlakozás típusa	nincs
Felszerelve	nincs
Fedél kivitel	szerelőfedél
Robbanásbiztos kivitel	hamis
Időjárásálló	hamis
Anyag	PVC-U

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépitési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.