

### Kugelhahn Messing Typ MS-BK / Brass ball valve type MS-BK

Messing vernickelt, Temperaturbereich: -15° C bis +150° C, beidseitig zölliges Innengewinde.  
Kugeldichtung: PTFE

*Brass nickeled, temperature range: -15°C up to +150°C, both sides inside thread inch*

Art.Nr	Bezeichnung	Einbaulänge (mm)	Betriebsdruck (bar)
Art.N°	Description		
131.001	MS-BK G 1/4"	44	25
131.002	MS-BK G 3/8"	44	25
131.003	MS-BK G 1/2"	50	25
131.004	MS-BK G 3/4"	57	25
131.005	MS-BK G 1"	70	25
131.006	MS-BK G 1 1/4"	80	25
131.007	MS-BK G 1 1/2"	94	25
131.008	MS-BK G 2"	112	25
131.009	MS-BK G 3"	157	16

### Mini-Kugelhahn Messing Typ BKM / Mini brass ball valve

Messing verchromt, Temperaturbereich: -30° C bis +90° C, Beidseitig zölliges Innengewinde.  
Kugeldichtung: PTFE

*Brass chrome plated. Temperature range: -30°C up to +90°C, both sides inside thread inch*

Art.Nr	Bezeichnung	Einbaulänge (mm)	Betriebsdruck (bar)
Art.N°	Description		
290.054	BKM G 1/8"	40	15
290.055	BKM G 1/4"	40	15
290.056	BKM G 3/8"	40	15
290.057	BKM G 1/2"	46	15

### Rückschlagventil Typ RV / Check valve type RV

Material: Messing, Dichtung: FKM. Beidseitig zölliges Innengewinde. Betriebsdruck: max. 16 bar, Öffnungsdruck: 0,1 bar (G1") bis 0,5 bar (G1/4"), Betriebstemperatur: max. 180° C

*Material: Brass, Seal: FKM, both sides inner thread inch, working pres.: max 16 bar, Opening press.: 0,1 bar (G1") bis 0,5 bar (G1/4"), Work. T°: max 180°C*

Art.Nr	Bezeichnung	Länge (mm)	SW Hex
Art.N°	Description		
130.242	RV G1/4"	53	19
130.243	RV G3/8"	53	19
130.244	RV G1/2"	64	24
130.245	RV G3/4"	58	36
130.246	RV G1"	68	46

### Doppelstutzen Typ MS-DST / Straight stud Type DST...MS

Messing / Brass

Art.Nr	Bezeichnung	Länge (mm)	SW Hex
Art.N°	Description		
122.090	MS-DST 1/8"	21	14
122.091	MS-DST 1/4"	23	17
122.092	MS-DST 3/8"	25	19
122.093	MS-DST 1/2"	29	24
122.094	MS-DST 3/4"	33	32
122.095	MS-DST 1"	42	36
122.096	MS-DST 1 1/4"	39	42
122.097	MS-DST 1 1/2"	50	50
122.098	MS-DST 2"	54	62

### Reduzierte Doppelstutzen Typ MS-RDST / Reducing connector type MS-RDST

Art.Nr	Bezeichnung	Länge (mm)	SW Hex
Art.N°	Description		
122.075	MS-RDST 1/8" x 1/4"	22	17
122.076	MS-RDST 1/8" x 3/8"	25	19
122.077	MS-RDST 1/4" x 3/8"	24	19
122.078	MS-RDST 1/4" x 1/2"	29	24
122.079	MS-RDST 3/8" x 1/2"	27	24
122.080	MS-RDST 3/8" x 3/4"	36	32
122.081	MS-RDST 1/2" x 3/4"	33	32
122.082	MS-RDST 1/2" x 1"	40	36
122.083	MS-RDST 3/4" x 1"	40	36
122.084	MS-RDST 1" x 1 1/4"	32	42
122.085	MS-RDST 1" x 1 1/2"	39	50
122.086	MS-RDST 1 1/4" x 1 1/2"	37	50
122.087	MS-RDST 1 1/2" x 2"	44	62