



Description:

Bidons industriels 20 litres avec bouchon (avec bague d'inviolabilité), couleur naturelle en polyéthylène incassable (PE-HD)

- avec homologation NU pour le transport de matières dangereuses
- forme compacte - maniable et empilable
- bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- Accessoire séparé : Robinet de vidange avec raccord fileté DIN 60/61 réf. 550500
- N° d'homologation 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 47 mm
- a = Ø de filetage extérieur= DIN 60
- p=profondeur=231 mm l=largeur=294 mm h=hauteur=399 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	426401
GTIN	4007228426403
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	3

Couleur	naturel
Volume en l	20
Poids (kg)	0,83
T x B x H (mm)	231 x 294 x 399

Suremballage

Contenu en morceaux	3
---------------------	----------

Poids par récipient (kg)	2,49
pdf.information.eanPu	4007228295993

Palette

Nombre de cartons	15
Nombre de couches	3
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 1,35

Carton par étage	5
Poids brut de la palette (kg)	57,35