

Datenblatt Artikel 550100

Ablasshahn PROFI mit Breitgewinde 22 mm

natur mit blauem Drehgriff

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Breitgewinde 22 mm passend für Weithalskanister, Ballons und Wasserkanister PROFI
- mit blauem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig max. bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



Mindest.Best.	5
Brutto Gewicht Pal Kg	200
Best.einheit	Stück
Höhe Pal	2,034
EAN	4007228550108
Lagen	6
brutto Kg	0,05
Höhe	0
Höhe Karton	314
Farbe	natur
Länge Pal	1,2
Stück / Palette bzw Kiste	3600
VE	5
Btl in Karton	20
Gewicht VE	0,335
Länge Karton	515
Bruttogewicht VE Kg	0,25
Summe Kartons	36
Volumen m3	0,048028
Breite	0
Kartons pro Lage	6
Stück / Lage	600
Tiefe	100
Breite Karton	297
Breite Pal	0,8
netto Kg	0,05
Zolltarif	39174000