



## Leírás:

ECO kettős kanna, 5,5+3 literes, piros, HD-PE, üzemanyaghoz + üzemanyag-keverékhez, motoros láncfűrészek üzemeltetésére alkalmas

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel és külön olajtartállyal a kenőanyagokhoz (pl. lánckenő olaj)
- TÜV által bevizsgált termék
- Mérőskála mindkét tartályban és E10-ben egyaránt használható
- elveszítethetetlen CLASSIC csavaros zárósapkák és a zárókupakkal ellátott kifolyócsövek (cikksz.: 819901)
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozék: Üzemanyagok biztonsági töltőrendszere (cikkszám 819800), a láncragasztó olaj biztonsági töltőrendszere (cikkszám 819801), a veszélyességi címkézési címkéi (306100)
- Engedélysz.: 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- mé=mélység=145 mm szé=szélesség=316 mm ma=magasság=312 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>825000</b>
GTIN	<b>4007228825008</b>
Vámtarifa	<b>39233090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>4</b>

szín	<b>piros</b>
Térfogat L-ben	<b>5,5+3</b>
Súly (kg)	<b>0,79</b>
M x S x M (mm)	<b>145 x 316 x 312</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>4</b>
M x S x M (mm)	<b>445 x 320 x 475</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>3,56</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>24</b>
Rétegek száma	<b>4</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,05</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>6</b>
Súly (kg)	<b>105,44</b>