

Artikelnummer: 129938

Kurzbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Räder aus Vollgummi, 1130 x 730 mm

Langbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Räder aus Vollgummi, 1130 x 730 mm: Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1130 x 730 mm

Au ssenma ss: 1400 x 840 mm

Ladeflächenhöhe: 410 mm

Rad a'Ëœ: 250 x 60 mm



Tragkraft: 700 kg in

Eigengewicht: 101 kg

EAN/GTIN: 4250448504042