


ROLINE industriële gigabitswitch, 10 poorten, PoE+, Smart Managed, 240 W

Art.nr.	21.13.1131
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1131
EAN (een stuk)	7630049628939

roline
Designed for Professionals



De Gigabit Ethernet-switch met 10 poorten (8x RJ45 + 2x SFP) is ontworpen voor industrieel gebruik. Dankzij de gigabit bandbreedte, onder-/overspanningsbeveiliging, geavanceerde laag 2 functies, een breed bedrijfstemperatuurbereik en een reeks beveiligings- en beheertools is de switch perfect geschikt voor industrieel gebruik.

- Acht poorten met 10/100/1000Mbit/s koper en 2 poorten 100/1000 Mbit/s SFP (Dual Speed) plus 1x RJ45 consolepoort
- Ondersteunt PoE+ op alle RJ45-poorten volgens IEEE 802.3bt standaard, PoE-budget 240W
- Biedt PoE PSE redundantiefunctie
- Auto-negotiation / auto-MDI/MDI-X detectie op alle RJ45-poorten
- Ondersteunt IGMP & MLD snooping, QoS, VLAN's
- Web / SNMP / Telnet beheer
- Ondersteunt 802.3x flow control (full duplex) en back-pressure (half duplex)
- LED-indicatie Eenheid: Voeding, Managementstatus; per poort: Snelheid, Verbinding/Activiteit/PoE-status; per SFP: Snelheid/Link/Activiteitsstatus
- Onder- en overspanningsbeveiliging
- Montage op DIN-rail
- Voldoet aan de standaarden IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q
- Voeding (via aansluitblok): +12 tot +60 V DC
- Vermogen 10W (volledige belasting zonder PoE-uitgang) / 250W (met volledige PoE-uitgang)
- Metalen behuizing (zonder ventilator)
- Bedrijfstemperatuurbereik: -30°C tot +70°C

Als alternatief raden we de SDR-240-24 (21.13.1301) of de SDR-240-48 (21.13.1305) bovengrondse railvoedingseenheid aan als geschikte voedingseenheid.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk componenten
Produkt type	PoE Gigabit Switch
Kleur	zwart
Netwerk standaard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Aantal Poorten	10
Gigabit Ethernet Poort RJ-45	8
Vrije slot tbv SFPs	2
Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Aantal Poorten PoE	8
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	30 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	240 W
Afmeting (HxBxD)	60 x 106 x 140 mm
Aansluiting op het lichtnet	Losse kabel / schroefklemmen
Bedrijfstemperatuur min.	-30 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Hoogte	60 mm
Breedte	106 mm
Diepte	140 mm

Gewicht	768.1 g
---------	---------

Hoogte verpakking	90 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	160 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	260 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	1 kg
--------------------	------