

Ausführung:

- Profischlammsauger als mobile regelbare 4-fach Membranpumpe
- Ansaughöhe bis 6,5 m
- im Gegensatz zu herkömmlichen Kreiselpumpen schadet der Pumpe ein Trockenlauf nicht, die besondere Membrantechnik erlaubt sogar trockenes Ansaugen, d. h. ein Anfüllen des Pumpengehäuses oder gar der Schläuche ist nicht erforderlich
- zum Schutz der Membrane sollte jedoch das Fördern von spitzen und scharfkantigen Gegenständen vermieden werden. Der USS 7000 darf nicht für ölhaltige Medien eingesetzt werden
- Der USS 8000 ist eine Sonderausführung für ölhaltige Medien
- maximale Förderguttemperatur 40°C

Einsatzgebiete:

- universelle Entwässerungs- und Reinigungsaufgaben (überflutete und verschlammte Keller, Schwimmbecken etc.)

Lieferumfang:


- steckerfertig mit 10 m Anschlusskabel
- 3,5 m Saug- und Druckschlauch 1"
- 3 Stück Saugdüsen
- 3 Stück Saugrohre 0,5 m aus Edelstahl

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	KG [mm]	DA	Gewicht [kg]
15653	230	1.000	750	3,7	5,8	12,0	15	1 1/4" AG	45

Kennlinie:

H (m)


Produktvorteile:

- starke und regelbare 4-fach Membranpumpentechnologie
- für Trockenlauf geeignet
- umfangreiches Serienzubehör
- Ölbeständigkeit (Ausführung USS 8000)

Abmessungen:

