

BOHR- UND MEISSELTECHNIK DIAMANTBOHRTECHNIK

DUSS

Bohrkronen und Zubehör DIA 400 W



Diamantbohrkronen CW

Bohr - Ø mm	Arbeitslänge mm	Bestell-Nr.	Bohr - Ø mm	Arbeitslänge mm	Bestell-Nr.
42	450	CW 42	152	450	CW 152
52	450	CW 52	162	450	CW 162
62	450	CW 62	172	450	CW 172
67	450	CW 67	182	450	CW 182
82	450	CW 82	200	450	CW 200
92	450	CW 92	225	450	CW 225
102	450	CW 102	250	450	CW 250
112	450	CW 112	300	450	CW 300
122	450	CW 122	350	450	CW 350
132	450	CW 132	400	450	CW 400
142	450	CW 142			

Auf Wunsch werden auch vom Standardprogramm abweichende Diamantbohrkronen gefertigt

Bohrständer

Max. Bohrdurchmesser	400 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wassersammelring	302 mm
Gewicht	22,7 kg
Hub	600 mm
Schrägverstellung	stufenlos bis 45°
Befestigung	Befestigungsset BFS 2
Bestellnummer	BS 400



Wassersammelring

für Bohrstände BS 400
bis max. Ø 302 mm
mit Haltebügel und Dichtungsmanschette
Bestell-Nr. WS 3C

**Dichtungsmanschette**

für Wassersammelring
Bestell-Nr. DM 3C

**Befestigungsset**

für Bohrstände BS 400 bestehend aus Spannschindel,
Spannmutter, 25 Einschlaganker M12 und Einschlageisen

Bestell-Nr. BFS 2

**Verlängerung**

für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC

200 mm

Bestell-Nr. VLW 200

300 mm

Bestell-Nr. VLW 300

