

fetra Palettenroller

Traglast 750 kg, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm, Ladehöhe 280 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller



Artikelnummer: 119009

fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Paletten-Fahrgestell

Traglast 750 kg


Palettenroller

- Traglast 750 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 160 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rollertyp	Palettenroller	Rad-Ø	160 mm
Traglast	750 kg	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
Ladehöhe	280 mm	Höhe	280 mm
Ladeflächenlänge	1010 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	810 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform	offen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Lenkstange	nein	Garantie	10 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	33 kg
Radlager	Rillenkugellager		

Zubehör

119049		Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell, Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm, Höhe 140 mm
119053		Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell, Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm, Höhe 270 mm
119057		Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell, Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm, Höhe 370 mm
158754		Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, einklinkbar, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158755		Deichsel und Kupplung für Paletten-Fahrgestell, Aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar