

Rollcart Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 5 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 775 x 475
mm, Etage(n) aus MDF in Buche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158137



Rollcart Etagenwagen

Traglast 250 kg

Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 775 x 475 mm
- Höhe x Länge x Breite 1500 x 860 x 500 mm
- Etage(n) aus MDF in Buche
- Etage(n) mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl






Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Euronorm nein

Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	775 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	475 mm	Bereifung	TPE
Höhe	1500 mm	Rad-Ø	160 mm
Etagen Anzahl	5 Stück	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Etage(n)	MDF	Material Gehäuse	Stahl
Farbe Etage	Buche	elektrisch leitend	nein
Etage(n) Ausstattung	Abrollrand	Schiebebügel	0 Stück
Material	Stahl	klappbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	860 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	500 mm	Gewicht	57 kg

Zubehör

157956		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158401		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158411		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158416		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar