


bott

Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 8 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232645



Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x100 mm/5x125 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035



Lichtgrau



Technische Details



Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	75 kg
Schranktyp	Universalschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1050 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	550 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszug Schublade	100 %
Traglast Fachboden	75 kg	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl	8 Stück	Gewicht	100,174 kg
Schubladen Anzahl x Höhe	3x100 mm/5x125 mm		

Zubehör

233000		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233002		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233004		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233022		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233076		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233080		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitze aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen