

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEM63AC00**



Sonderzubehör

DWZ01M0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
Ihre Küchenzeile ein.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.



Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.3 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	368 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	272 m ³ /h
Max. Luftmenge:	368 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005041091
Anschlusswert:	126 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber DEM63AC00

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
Ihre Küchenzeile ein.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1
pW
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben
- möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEM63AC00**



Maße in mm



Maße in mm