

RAU

établi

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 750 x 700 mm, plateau de table en hêtre, force 450 kg, exécution du châssis 4 pieds avec roulettes escamotables, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



RAU.



Numéro d'article: 148680



RAU Établi Serie 8000

établi




- hauteur x largeur x profondeur 880 x 750 x 700 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 pieds avec roulettes escamotables
- équipement : 1 tiroir, 1 tablette, 1 barre de poussée
- tiroirs sur glissière à galets, extension 90 %
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc sur jante polypropylène
- Ø de roue 100 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| type de meuble | table | champ d'inscription | bandes d'inscription |
| type de table | éta bli | matériau de plaque | hêtre |
| Exécution du bâti | 4 pieds avec roulettes escamotables | matériau de châssis | acier |
| forme de châssis | piètem ent 4 pieds | surface de châssis | finition peinture époxy |
| hauteur | 880 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| largeur | 750 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 700 mm | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| épaisseur de panneau | 40 mm | tablettes | 1 pièce |
| charge | 450 kg | roulant | oui |
| hauteur réglable | non | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| conducteur d'électricité | non | pneumatique | caoutchouc |
| équipement éta bli | 1 tiroir, 1 tablette, 1 barre de poussée | matériau de jante | polypropylène |
| nombre de tiroirs | 1 pièce | Ø de roue | 100 mm |
| hauteur frontale 150 mm | 1 pièce | livraison | livré monté |
| extension tiroir | 90 % | garantie | 10 années |
| glissière tiroir | sur glissière à galets | Poids | 70,21 kg |
| poignée | poignée barre | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 148770 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour éta bli, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 120 - 150 mm |
| 148773 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur 90 mm |
| 148774 |  | tapis de sol anti-dérapage pour éta bli, largeur x profondeur 490 x 560 mm |