

a.m.p.e.r.e.

Protection de montant de rayonnage

Rack Mammut® S

Convient pour le intérieur et extérieur pour réduire les dommages liés aux collisions sur les systèmes de rayonnages et les chariots de manutention, hauteur 600 mm, pour largeur du montant du rayonnage 70 - 89 mm, absorbe une force d'impact de 2,4 t, en Polypropylène, coloris jaune

Numéro d'article: 254890



ampere



Protection de montant de rayonnage

- Convient pour le intérieur et extérieur pour réduire les dommages liés aux collisions sur les systèmes de rayonnages et les chariots de manutention
- hauteur 600 mm
- pour largeur du montant du rayonnage 70 - 89 mm
- absorbe une force d'impact de 2,4 t
- élastique, à effet de ressort et indéformable
- en Polypropylène, coloris jaune
- matériau recyclable
- Résistant à la température -30 °C à +90 °C
- certification TÜV

- DIN EN 155635 et DIN EN 15512

Détails techniques

équipement de sécurité	protection anti-collision	matériau	Polypropylène
type de protection anti-collision	Protection anti-collision rayonnage	couleur de la protection anti-co	jaune
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	recyclable	oui
convient pour (application)	pour réduire les dommages liés aux collisions sur les systèmes de rayonnages et les chariots de manutention	résistance à la température	-30 °C à +90 °C
hauteur	600 mm	certification	certification TÜV
pour largeur de montant de rayon	70-89 mm	norme	DIN-EN 155635, DIN-EN 15512
force d'impact	2,4 t	Poids	1,1 kg
exécution protection anticollisi	élastique, à effet de ressort, indéformable		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert