

MUNK

Plateforme de travail roulante

FlexxLift 1.5

Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,5 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 600 x 720 mm, hauteur d'échafaudage 1600 mm, largeur x profondeur 680 x 1170 mm, structure de la mezzanine modulaire en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, acier échafaudage avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune



Numéro d'article: 273519



Plateforme de travail roulante






- convient pour pour les travaux en hauteur
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,5 m
- mezzanine mod. largeur x profondeur 600 x 720 mm
- 1 mezzanine(s) mod., sans passage ouvert
- hauteur d'échafaudage 1600 mm, largeur x profondeur 680 x 1170 mm
- hauteur de mezzanine modulaire déployée 1500 mm
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- équipé de porte battante
- châssis à hauteur réglable à la main
- commande de levage manuellement par la manivelle à volant d'inertie

- avec 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes, fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- utilisation à un côté
- structure de la mezzanine modulaire en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- acieréchafaudage avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune
- Force max. 150 kg
- Produit livré livré monté
- poids 180 kg

Détails techniques

technique de montée	plateforme de travail	profondeur	1170 mm
type d'échafaudage	plateforme de travail	passages	aucun
convient pour (application)	pour les travaux en hauteur	force	150 kg
lieu d'utilisation	intérieur	équipement échafaudage	porte battante
matériau	acier	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique
matériau échafaudage	acier	rambardes	oui
matériau de plateforme	acier	fonction échafaudage	à hauteur réglable
surface	finition peinture époxy	utilisation	à un côté
hauteur d'échafaudage	1600 mm	rabattable	non
hauteur de travail	3,5 m	roulant	oui
largeur de mezzanine modulaire	600 mm	soubassement	2 roulettes pivotantes, 2 fixes, fourreaux de fourche
profondeur de mezzanine modulair	720 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur sortie	1500 mm	Antidéflagrant	non
nombre de mezzanines modulaires	1	couleur	jaune
commande de levage	manuellement	livraison	livré monté
largeur	680 mm	Poids	180 kg

Cela s'adapte aussi ...

141349		mallette à outils, hauteur x largeur x profondeur 130 x 360 x 315 mm, porte-outils, séparateurs, en aluminium
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
227865		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir

885688



cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour