

Wilms

Déshumidificateur

KT 1130

Pour dimensions de pièce de 230 - 290 m², soubassement 2 roues, commande par écran tactile, niveau sonore de 62 dB, hauteur x largeur x profondeur 980 x 635 x 615 mm, en métal en jaune

Numéro d'article: 274045



Wilms



Déshumidificateur

- Pour dimensions de pièce de 230 - 290 m²
- Convient pour chantiers et entrepôts
- Protège contre Dégâts causés par l'humidité
- fonctions : Dégivrage par gaz chauds
- équipé de compteur d'heures de service et de courant
- soubassement 2 roues
- commande par écran tactile
- Réfrigérant R454 C
- indice de protection IPX4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
- plage de température +5 °C à +35 °C
- niveau sonore de 62 dB
- hauteur x largeur x profondeur 980 x 635 x 615 mm
- en métal en jaune

Détails techniques

fournitures de bureau	Déshumidificateur	puissance	1900 W
convient pour (secteurs)	chantiers et entrepôts	Capacité d'air	1000 m³/h
protection contre	Dégâts causés par l'humidité	puissance de déshumidification	100
pour dimensions de pièce	230-290 m²	plage de température	+5 °C à +35 °C
fonction purificateur d'air	dégivrage par gaz chauds	soubassement	2 roues
équipement purificateur d'air	compteur heures de service et de courant	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
réfrigérant	R454 C	matériau	métal
niveau sonore	62 dB	Marque selon le registre allemand	Wilms
commande	écran tactile	couleur	jaune
hauteur	980 mm	gerbable	oui
largeur	635 mm	indice de protection IP	X4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
profondeur	615 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
alimentation	230 V	Poids	62 kg

Accessoires

274046		appareil de mesure, pour Déshumidificateur, en blanc
274054		Hygrostat, pour Déshumidificateur, en gris
274055		Tuyau de vidange, pour Déshumidificateur, marchandise au mètre

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute

526204



pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm