

palette display

en PE régénéré, hauteur x longueur x largeur 117 x 600 x 800 mm, force statique / dynamique 2000 / 500 kg, soubassement 9 pieds, tablette supérieure plein

lot 3 pièce



Numéro d'article: 528357

Palettes display

palette display





- en PE régénéré
- hauteur x longueur x largeur 117 x 600 x 800 mm
- force statique / dynamique 2000 / 500 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 620 / 560 mm
- soubassement 9 pieds
- tablette supérieure plein
- résistant contre les intempéries
- poids 10,5 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	9 pieds
type de palette	palette display	résistance	contre les intempéries
matériau	PE régénéré	convient pour aliments	non
hauteur	117 mm	Largeur d'entrée côté longueur	620 mm
longueur	600 mm	Largeur d'entrée côté largeur	560 mm
largeur	800 mm	charge dynamique	500 kg
capacité de charge statique	2000 kg	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non

revêtement extérieur	plein	Poids	10,5 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm