



<sup>1</sup> d <sub>1</sub>	<sup>2</sup> Länge l						b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
28	200	250	300	400	500	600	25	14	M 8	50	66	15

### Ausführung

#### Griffrohr

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm  
geschliffen, matt glänzend

#### Grifffüße

Edelstahl-Feinguss 1.4308  
matt gestraht

RoHS

Bei den Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

#### Hinweise

	Seite
GN 333.6 Rohrgriffe (abgewinkelt)	QVX
GN 426.5 Bügelgriffe	QVX
GN 565.5 Bügelgriffe (Montage von der Bedien- oder Rückseite)	QVX
GN 666.5 Rohrgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX
GN 333.1 Rohrgriffe (Aluminium, Zink-Druckguss)	QVX

#### Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

#### Bestellbeispiel

GN 333.7-28-400

1	d <sub>1</sub>
2	Länge l