

**■ DATENBLATT: BK0801 SERIE TOPO  
AUFPUTZ – WOHNUNGSVERTEILER IP 40**




**■ SCHRACK-INFO**


Aufputz Wohnungsverteiler laut ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2005-12-01, IEC 60670-24, inkl. PE- und N-Klemmen, mit Türe in transparenter oder Vollplastik Ausführung.

**■ TECHNISCHE DATEN**

MATERIAL:	ABS
SCHUTZART:	IP 40
SCHUTZKLASSE:	II
NENNSPANNUNG:	400 VAC
UMGEBUNGSTEMPERATUR:	-20°C BIS +70°C
FARBE:	RAL 9010

**■ ABMESSUNGEN**





BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	BEST. NR.
<b>AUFPUTZ MIT TRANSPARENTER KUNSTSTOFFTÜRE</b>		
4TE - 1-reihig	215x263x112	BK080100
8TE - 1-reihig	287x236x112	BK080101
18TE - 1-reihig	396x236x112	BK080104
24TE - 2-reihig	287x361x112	BK080102
36TE - 2-reihig	396x361x112	BK080106
36TE - 3-reihig	287x482x112	BK080103
48TE - 4-reihig	287x651x112	BK080105

<b>AUFPUTZ MIT VOLLER KUNSTSTOFFTÜRE</b>		
4TE - 1-reihig	215x263x112	BK080150
8TE - 1-reihig	287x236x112	BK080151
18TE - 1-reihig	396x236x112	BK080154
24TE - 2-reihig	287x361x112	BK080152
36TE - 2-reihig	396x361x112	BK080156
36TE - 3-reihig	287x482x112	BK080153
48TE - 4-reihig	287x651x112	BK080155

## ZUBEHÖR



BEZEICHNUNG	BEST. NR.
Halbzylinderschloss	BK080099
Halbzylinderschloss, Metall	BK080096
Klemmenträger 2x8	BK080097
Klemmenträger 2x15	BK080098