

Informazione prodotto

14 26 160

Tronchese laterale con spelacavi

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

- Con tagliente lungo
- Ottimo rendimento di taglio grazie all'articolazione dinamica
- Fori spelacavi di precisione per conduttori unipolari 1,5 e 2,5 mm²
- Taglio confortevole di cavi NYM fino a 5 x 2,5 mm²
- Punte lunghe per i lavori di taglio più accurati anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglienti di precisione temperati ad induzione, durezza taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico

Art. No.	14 26 160
EAN	4003773040279
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	216 g
Dimensioni	160 x 60 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 2,5 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,5 mm
Valori di spelatura in millimetri quadri	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

