

Blume Förderanlagen passage pour convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1 m x
800 mm, empattement 75 mm, avec
charnières et équilibreur



Numéro d'article: 133412

Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Passage

passage pour convoyeur à rouleaux

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 800 mm
- largeur 880 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 1000 mm
- avec charnières et équilibreur
- sert de barrière en position relevée
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	longueur min. du produit transpo	225 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	empattement	75 mm
composants de convoyeur	passage	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	40 mm

matériau de roulette	acier	équipement transporteur	charnières, équilibreur
diamètre de rouleau	50 mm	fonction transporteur	sert de barrière en position relevée
longueur de convoyeur	1 m	matériau de cadre	acier
extensible	non	surface de cadre	galvanisé
largeur de convoyeur	800 mm	forme de cadre	profilé en U
largeur	880 mm	Poids	50 kg
largeur du produit transporté ju	1000 mm		