

fetra chariot à balles KF 8

force 400 kg, plateau longueur x largeur 500 x 500 mm, hauteur de charge 270 mm, plateforme avec équerre pour fût, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 145943

fetra Chariot à balles KF 8

Force 400 kg

chariot à balles





- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 500 x 500 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme avec équerre pour fût
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	chariot à balles	pneumatique	TPE

charge	400 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	non	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur de charge	270 mm	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	500 mm	surface	finition peinture époxy
largeur de plateau	500 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement de plateforme	cadre en cornières	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	13 kg
barre directrice	non		

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal