

Rollcart diable pour appareils

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 450 x 150 mm, protection de la charge avec revêtement en caoutchouc sur la pelle et les lisses, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 158320



Rollcart Diabale pour appareils

Force 250 kg

diable pour appareils

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 450 x 150 mm
- avec lisses support à accrocher pour le transport dans les escaliers
- protection de la charge avec revêtement en caoutchouc sur la pelle et les lisses
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1150 x 660 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention

pneumatique air

type de diable de manutention	diable pour appareils	matériau de jante	plastique
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	450 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	150 mm	hauteur	1150 mm
matériau de finition	soudé	largeur	660 mm
matériau	acier	profondeur	440 mm
rabattable	non	Ø de roue	260 mm
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
équipement diable	lisses support à accrocher	couleur	bleu gentiane // RAL5010
protection de la charge	revêtement en caoutchouc sur la pelle et les lisses	Poids	17,5 kg

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal