

## Scangrip Lampe sans fil UNIFORM

1 ampoule DEL COB, avec avec affichage à l'écran de la capacité de la batterie, avec câble USB

Numéro d'article: 219547



## Scangrip Lampe de travail à DEL UNIFORM avec spot

Lampe sans fil

- Longueur x largeur x profondeur 190 x 60 x 32 mm
- 1 ampoule DEL COB
- classe d'efficacité énergétique A
- avec avec affichage à l'écran de la capacité de la batterie
- durée d'éclairage 4,5 h
- pivotant à 180°, aimant intégré et crochets de fixation
- durée de charge 5 h
- affichage numérique, avec affichage de batterie
- avec câble USB
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- livré chargeur inclus
- 3 années de garantie



## Détails techniques

type d'outil	Accessoires	équipement lampe	avec affichage à l'écran de la capacité de la batterie
type d'ampoule	DEL COB	Fonction de tête de lampe	pivotant à 180°, aimant intégré et crochets de fixation
nombre d'ampoules	1 pièce	longueur	190 mm
Classe d'efficacité énergétique	A	largeur	60 mm
Durée d'éclairage	4,5 h	profondeur	32 mm
flux lumineux	500	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux du spot	175	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
alimentation	câble USB	volume de livraison	chargeur inclus
type de batterie	lithium-ions	garantie	3 années
capacité de batterie	1600 Ah	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
Durée de charge	5 h	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
longueur de câble	1 m	Marque selon le registre allemand	Scangrip
Affichage	numérique, avec affichage de batterie	Poids	0,48 kg