

## PROCITY miroir routier rectangulaire

hauteur x largeur 500 x 680 mm,  
visibilité maximale 9 m, champ de vision 90 °, miroir en Polymir®,  
résistant aux UV et aux intempéries, cadre en résine (thermoplastique)  
coloris rouge/blanc, réfléchissant

Numéro d'article: 224513



## PROCITY Miroir routier

### incassable et robuste

miroir routier rectangulaire

- convient pour extérieur
- hauteur x largeur 500 x 680 mm
- visibilité maximale 9 m
- champ de vision 90 °
- miroir en Polymir®, résistant aux UV et aux intempéries
- cadre en résine (thermoplastique) coloris rouge/blanc, réfléchissant
- pour fixation murale ou sur montants
- avec support
- 3 années de garantie

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	hauteur	500 mm
équipement de sécurité	miroir	largeur	680 mm
type de miroir	miroir routier	champ de vision	90 °

lieu d'utilisation	extérieur	distance max.	9 m
matériau de miroir	Polymir®	équipement miroir	support
matériau de cadre	résine (thermoplastique)	exécution miroir	résistant aux UV et aux intempéries
type de surface	réfléchissant	type de fixation	montage mural/sur montant
couleur de cadre	rouge/blanc	garantie	3 années
forme	rectangulaire	Poids	11 kg

## Accessoires

224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage en RAL6005 vert mousse
224523		film chauffant pour miroir routier, 200 V, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

224520		support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud
224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage en RAL6005 vert mousse
224523		film chauffant pour miroir routier, 200 V, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal