

META **stysteemstelling -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1006 x 536 mm, vaklast 150
kg, 5 niveaus met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders verzinkt met slag- en
krasbestendige poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt
met slag- en krasbestendige
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 226995



Das Lagersystem



META Systeem-inhaakstelling CLIP

Aanbouwstelling

stysteemstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 536 mm
- veldlast 1650 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm

- 5 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	stelsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
hoogte	2000 mm	stelsysteemperforatie	50 mm
breedte	1006 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	536 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	150 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	1650 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	500 mm	gewicht	25,6466 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

227010







legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

203393



verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit