

## Hymer trapladder 8026

trap eenzijdig, 10 sporten met antislipprofiel (incl. bordes), standhoogte 2,32 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 3,2 m, van aluminium

Artikelnummer: 231305



### trapladder







- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 10 sporten met antislipprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 2,32 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,2 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- uitgerust met bak en emmerhaak
- bak van aluminium
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 2940 x 630 mm

- gewicht 12 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
geschikt voor (branches)	industrie- en bouwbranche	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	eezijdig	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	3,2 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	2,32 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
breedte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
diepte sokkel	250 mm	materiaal bak	aluminium
	4,32 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	10	onderbouw	vervangbare laddervoeten
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm	EN 131
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
hoogte	2940 mm	garantie	10 jaar
breedte	630 mm	gewicht	12 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE