

Krause

escabeau industriel

MONTO® Solido®

accès à un côté, 7 marches profilées (estrade incl.), estrade avec profilé convexe antidérapant, Hauteur 1,5 m, longueur de lisse 2,3 m, en aluminium

Numéro d'article: 244221



escabeau industriel




- accès à un côté
- 7 marches profilées (estrade incl.)
- estrade avec profilé convexe antidérapant
- Hauteur 1,5 m
- longueur de lisse 2,3 m
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- assemblages articulés haute technologie avec noyau en acier stable
- application sûre grâce à étrier de sécurité
- équipé de bac, porte-outils, crochet porte-seau et fixations pour câbles
- Grands embouts avec insert en matière souple en extrémité de lisse

- en aluminium
- poids 7 kg
- qualité conforme à EN 131
- assurance qualité certification TÜV
- 8 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	escabeau industriel	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité
matériau	aluminium	étrier de sécurité	oui
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	non
Longueur de lisse	2,3 m	équipement échelle	bac, porte-outils, crochet porte-seau, fixations pour câbles
hauteur	1,5 m	bac	oui
hauteur de travail	3,5 m	stabilité / renfort / entretoise	assemblages articulés haute technologie
nombre de marches	7	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marches profilées	soubassement	Embouts antidérapants
équipement marches/estrade (déta)	estrade avec profilé convexe	norme	EN 131
hauteur	2100 mm	certification	certification TÜV
rabattable	oui	garantie	8 années
roulant	non	Poids	7 kg
main courante	non		

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort