

imprimante d'étiquettes

Imprimé étiquettes thermiques avec un largeur jusqu'à 104 mm, impression thermique directe et par transfert thermique et atteint une résolution de 300 x 300 dpi, hauteur x largeur x profondeur 279 x 241 x 432 mm, boîtier coloris noir



Numéro d'article: 253581

imprimante d'étiquettes

- Convient pour industrie et artisanat
- Imprimé étiquettes thermiques avec un largeur jusqu'à 104 mm
- impression thermique directe et par transfert thermique et atteint une résolution de 300 x 300 dpi
- Connexion d'interface via USB
- hauteur x largeur x profondeur 279 x 241 x 432 mm
- vitesse d'impression 305 mm/s
- boîtier coloris noir
- volume de livraison : pack logiciel et câble USB inclus

Détails techniques

type d'emballage	identification d'adresse	technique d'impression	thermique directe/transfert thermique
identification d'adresse	imprimante d'étiquettes	Résolution	300 x 300 dpi
convient pour (secteurs)	industrie et artisanat	vitesse d'impression	305 mm/s
pour type d'étiquette	étiquettes thermiques	interfaces	USB
hauteur	279 mm	couleur	noir
largeur	241 mm	volume de livraison	pack logiciel et câble USB inclus

profondeur	432 mm	Poids	10,5 kg
pour taille d'étiquette	l max. 104 mm		

Cela s'adapte aussi ...

159389		Panneau d'affichage, hauteur x largeur 900 x 1200 mm, plateau en liège coloris marron, surface : punaisable, cadre en aluminium anodisé coloris argent
220871		chaise de bureau pivotante, Mécanisme synchrone avec siège coulissant, avec accoudoirs réglables en hauteur et en largeur avec accoudoirs en polyuréthane, siège plat avec revêtement en tissu (100 % polyester) en anthracite, assise hauteur x largeur x profondeur 410 - 530 x 490 x 390 - 450 mm, dossier en résille coloris anthracite, piètement en plastique en RAL9011 noir graphite, avec rouleau de moquette
227114		destructeur de documents, type de coupe particule 4x12 mm, puissance de coupe jusqu'à 12 feuille (80g/m ²), volume du récipient 25 l, niveau de sécurité : P-4, F-1, O-1, T-4, E-3, hauteur x largeur x profondeur 545 x 443 x 273 mm
506187		bureau à hauteur réglable, hauteur x largeur x profondeur 685 - 810 x 1600 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en argent