

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 600 mm, 8 lade(n), afsluitbaar met draaidruk-veiligheids cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 404224



PAVOY Ladekast Basis Plus

ladekast





- hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 600 mm
- 8 lade(n)
- laden hoogte 7x100 mm/1x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met draaidruk-veiligheids cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	500 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	600 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	draaidruk-veiligheidscilinderslot
laden aantal	8 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	7x100 mm/1x200 mm	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	7 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 200 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	50 kg	garantie	10 jaar
uittrekrail lade	kogelgelagerd	gewicht	76 kg
uittrekbare lade	85 %		

Gerelateerde Producten

404273		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdelers + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404293		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 500 mm, dikte 3 mm, in zwart
404294		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 500 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404296		etiketlijst voor ladekast, breedte 500 mm, achterzijde magnetisch

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw