

KLW Lutz éta

hauteur x largeur x profondeur 750 - 1050 x 1500 x 800 mm, plateau de table en multiplex, force 350 kg, réglage en hauteur via manivelle, piètement 4 pieds, châssis avec thermolaquage

Numéro d'article: 504619



KLW Lutz Éta

éta











- hauteur x largeur x profondeur 750 - 1050 x 1500 x 800 mm
- épaisseur de panneau 45 mm
- plateau de table en multiplex
- force 350 kg
- réglage en hauteur via manivelle
- piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec thermolaquage
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	équipement éta	aucune
type de table	éta	matériau de plaque	multiplex
hauteur	750-1050 mm	couleur de la plaque	hêtre
largeur	1500 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
profondeur	800 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	45 mm	surface de châssis	thermolaqué

charge	350 kg	roulant	non
hauteur réglable	oui	garantie	5 années
réglage en hauteur via	manivelle	Poids	95 kg
conducteur d'électricité	non		

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair